

**Garant****TNMG 160404, Laji: HB7010-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Tuoteluokka	21G

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 440 m/min
lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä