

Garant**VNMG 160408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VNMG 160408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,08 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,08 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä