

Garant**SCMT 09T308, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260763 HB7010-1
GTIN	4045197780645
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T308 HB7010-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7010-1

lastunmurtaja: SM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mmSyöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7010-1
lastunmurtaja	SM
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä