

Garant**Pistosorvauspidin, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 10/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273751 10/2
GTIN	4045197780904
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm²). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	10 mm
Pistoleveys w	2 mm
Pistosyvyys t _{max}	6 mm
Pään pituus L ₁	26 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Kokonaispituus L	120 mm
Varren leveys b	10 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
aksaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4

279815 4

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500