



Lyöntilenkkiavain, varmistettu, Avainkoko: 24 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	619050 24
GTIN	3662424013676
Tuoteluokka	63V

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistetut lyöntipäät. Avain pysyy mutterissa patentoidun lukitusjärjestelmän ansiosta. Avaimesta ei tarvitse pitää kiinni lyönnin aikana. Käyttöturvallisuus paranee ja loukkaantumisvaara pienenee. Innovatiivinen ja helppokäyttöinen lukitusvipu. Tukiaukko korkealla tehtäviä töitä varten.

Raaka-aine:

Iskunkestävää, fosfatoitua mustaa terästä.

Avaimen pituus L: 180 mm

Lenkin Ø D: 45 mm

Renkaan korkeus h: 19,5 mm

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h	19,5 mm
Avainkoko	24 mm
Avaimen pituus L	180 mm
Lenkin Ø D	45 mm
Paino	510 g
Tuotetyyppi	Ruuviaivain