

**Garant****Kierreleuat, G: G1.3/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	142060 G1.3/8
GTIN	4062406189549
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

**Kuusikulmaiset** kierreleuat **ilman** vuolevaa etuleikkuuta; kierteen korjaukseen.

**Käyttö:**

**Lieriömäisille Whitworth-putkikierteille** DIN ISO 228/1.

Standardi: DIN 382

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 44,32 mm

Avainkoko: 85 mm

Korkeus: 22 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	22 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kierteen Ø	44,32 mm
Avainkoko	85 mm
Kierteen koko	G1.3/8

Toleranssiluokka	A
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 382
Tuotetyyppi	Kierreleuat

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		