

**Halkaistu kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 25/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319428 25/14
GTIN	4045197781918
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvin avulla, kiristys sisäSORVAUSPITIMELLÄ.

Käyttö:

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Tekninen kuvaus

Ø d ₄	30 mm
Kiinnike-Ø d ₂	14 mm
l ₂	10 mm
Varren Ø d ₁	25 mm
l ₁	60 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla