

**Halkaistu kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 40/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319428 40/8
GTIN	4045197782038
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvien avulla, kiristys sisäorvauspitimellä.

Käyttö:

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Tekninen kuvaus

l_2	10 mm
Kiinnike-Ø d ₂	8 mm
Varren Ø d ₁	40 mm
Ø d ₄	45 mm
l_1	79 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla