

**Halkaistu kavennusholkki, Varren  $\varnothing$  d1 / kiinnitys- $\varnothing$  d2: 40/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319428 40/12
GTIN	4045197782052
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvien avulla, kiristys sisäorvauspitimellä.

**Käyttö:**

$\varnothing$ -pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnike- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	12 mm
Varren $\varnothing$ d <sub>1</sub>	40 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
l <sub>1</sub>	79 mm
$\varnothing$ d <sub>4</sub>	45 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla