

**Halkaistu kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319428 40/16
GTIN	4045197782076
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvien avulla, kiristys sisäorvauspitimellä.

Käyttö:

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	40 mm
l ₂	10 mm
l ₁	79 mm
Ø d ₄	45 mm
Kiinnike-Ø d ₂	16 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla