

**Halkaistu kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 40/25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319428 40/25
GTIN	4045197782106
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvien avulla, kiristys sisäorvauspitimellä.

**Käyttö:**

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

**Tekninen kuvaus**

Ø d <sub>4</sub>	45 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
l <sub>1</sub>	79 mm
Varren Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Kiinnike-Ø d <sub>2</sub>	25 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla