

**Halkaistu kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 40/32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319428 40/32
GTIN	4045197782113
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvien avulla, kiristys sisäorvauspitimellä.

Käyttö:

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Tekninen kuvaus

l_2	10 mm
$\varnothing d_4$	45 mm
Kiinnike-Ø d_2	32 mm
l_1	79 mm
Varren Ø d_1	40 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla