

**Halkaistu kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 50/14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319428 50/14
GTIN	4045197782137
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvien avulla, kiristys sisäorvauspitimellä.

**Käyttö:**

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

**Tekninen kuvaus**

$l_1$	90 mm
$\varnothing d_4$	55 mm
Kiinnike- $\varnothing d_2$	14 mm
$l_2$	10 mm
Varren $\varnothing d_1$	50 mm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla