

**Halkaistu kavennusholkki, Varren  $\varnothing$  d1 / kiinnitys- $\varnothing$  d2: 50/18mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319428 50/18  |
| GTIN         | 4045197782151 |
| Tuoteluokka  | 32V           |

**Kuvaus****Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Halkaistu malli – työkalun oikaisu mahdollista kiinnitysruuvien avulla, kiristys sisäorvauspitimellä.

**Käyttö:**

$\varnothing$ -pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

**Tekninen kuvaus**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| $l_2$                                  | 10 mm                           |
| $l_1$                                  | 90 mm                           |
| Varren $\varnothing$ d <sub>1</sub>    | 50 mm                           |
| Kiinnike- $\varnothing$ d <sub>2</sub> | 18 mm                           |
| $\varnothing$ d <sub>4</sub>           | 55 mm                           |
| Tuotetyyppi                            | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |