



Tarkkuuslukkorengaspihdit ääri rajoitin, Tyyppi: A11



Tilaustiedot

Tilausnumero	719892 A11
GTIN	4003773079606
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Taotut kahva- ja nivelosat. Kärjet erikoisterästä, erittäin tarkasti työstetty ja puristettu pihdirunkoon.

Säädettävä ääri rajoitin.

Harmaaksi fosfatoitunut pihdit. Muovipäällysteiset kahvat. Nivelessä **sisäänrakennettu aukaisujousi**.

Etu:

Asetettavat kärjet kestävät hyvin kuormitusta jatkuvassa käytössä, jopa 10 kertaa pitempi käyttöikä verrattuna väännettyihin kärkiin.

Käyttö:

Lukkorenkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.

Standardi:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Käyttö Lukkorengaspihdit: Ulkkorengas, kulma

Kokonaispituus: 130 mm

Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on: 10 - 25 mm

Kärjen Ø: 1,3 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	130 mm
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden Ø on	10 - 25 mm

Käyttö Lukkorengaspihdit	Ulkorengas, kulma
Leukamalli	90° taivutettu
Standardi	DIN 5254 B
Muoto	B
Kärjen Ø	1,3 mm
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	erikoisterästä
Pinta	harmaaksi fosfatoidut
äärirajoitin	kyllä
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi	kyllä
Kahvassa lukituslaite	ei
Vaihdettava kärki	ei
Tuotetyyppi	Lukkorengaspihdit