

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, tyyppi C, Ø 50 mm Varren Ø 6 mm, BB-ZS, Rakeisuus: 120**Tilaustiedot**

Tilausnumero	573547 120
GTIN	54046719316330
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakkeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden **käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).

Kiinnitystuurna (**varren Ø 6 mm**), segmentoitu, valettu.

Taivutetut harjakset (tyyppi C) **profiloitujen pintojen työstöön.**

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.

Sopii suorahiomakoneisiin tai joustaviin akseleihin ilman lisävarusteita.

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Harjan leveys	10 mm

Väri	valkoinen
Harjasten Ø D ₁	50 mm
Rakeisuus	120
varren Ø D ₅	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	BB-ZS
Valmistajamerkintä	BB-ZS
Tuotetyyppi	Pyöröharja