

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush, tyyppi C, Ø 50 mm Varren Ø 6 mm, BB-ZS, Rakeisuus: 80**Tilaustiedot**

Tilausnumero	573547 80
GTIN	54046719316323
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakkeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden **käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.**

Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).

Kiinnitystuurna (**varren Ø 6 mm**), segmentoitu, valettu.

Taivutetut harjakset (tyyppi C) **profiloitujen pintojen työstöön.**

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.

Sopii suoraohjauksella tai joustaviin akselisiin ilman lisävarusteita.

Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa. Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmiä poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.

Tekninen kuvaus

Harjasten Ø D ₁	50 mm
Harjan leveys	10 mm

Enimmäiskierrosluku	15000 min ⁻¹
Rakeisuus	80
Väri	keltainen
varren Ø D _s	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	BB-ZS
Valmistajamerkintä	BB-ZS
Tuotetyyppi	Pyöröharja