

KÄRCHER**Märkä- ja kuivaimuri, Valmistajamerkintä: NT27ME****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Tuoteluokka	07C

Kuvaus**Malli:**

Tehokas yleiskäyttöinen **märkä- ja kuivaimuri**, hyvä imuteho ja kompakti rakenne, letkun ripustus ja tarvikkeiden säilytys laitteessa. **Automaattinen sammutus**, kun säiliö on täyttynyt maksimirajaan asti.

- **Laskostettu suodatin mahdollistaa märkä- ja kuivaimun ilman suodattimen poistamista.**
- **Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pidempään.**
- **Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.**
- **Liikkuva yleisimuri.**
- **Ruostumaton terässäiliö ja patruunasuodatin.**
- **Kestävä 27 litran säiliö, jossa on puskurit ja kääntyvät pyörät.**

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyy imuletku kaariosineen, metallinen imuputki 2x0,5 m, lattia- ja saumasuutin, litteätaite- tai paperisuodatin.

Huomautus:

Öllyille ja öljypitoisille aineille käytettävä teollisuusimuria nro 078522.

Tekninen kuvaus

Pölyluokka – imuri	L
Liitöntöjen nimellisarvot	35 mm
Korkeus	540 mm
Pituus	420 mm
Tehonkulutus	1380 W
Kaapelin pituus	7,5 m
Paino	8,2 kg
Tyhjiö	200 mbar
Leveys	420 mm
Toimintäääni	72 dB(A)
Valmistajamerkintä	NT 27/1 Me Adv *EU
Turbiinien lkm	1
Säiliöiden tilavuus	27 l
Imuletkun pituus	2,5 m
Ilmavirran määrä	67 l/s
Suodatinjärjestelmä	Patruunasuodatin
Eriyisominaisuus	Jaloteräskotelo, helposti kuljetettava
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

Tarvikkeet

Suodatinpussisarja5 osaa Sopii imurityyppiin NT27	072808 NT27
Kuminen viistoputkisuutin Liitöntöjen nimellisarvot DN35	078527 DN35
Patruunasuodatin Sopii imurityyppiin NT27	072807 NT27
Adapterikappale, Ø 40-35 mm Liitöntöjen nimellisarvot DN35	078538 DN35
Saumasuutin kapea, 13 mm Liitöntöjen nimellisarvot DN35	078528 DN35