

Garant**SisäSORVAUSPIDIN halkaistu Muoto E2, VDI 30, Reikä d2 (H7): 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319275 20
GTIN	4045197782410
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
- Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

SisäSORVAUSTYÖKALU kokoa 10 ja 12 voidaan työntää varren läpi.

Huomautus:

Katso varaosat nro 319287 - 9288 varaosaluettelosta.

Tekninen kuvaus

d_8	55 mm
l_7	100 mm
Reikä d_2 (H7)	20 mm
l_6	108 mm
kierre M	M 14×1,5
l_8	63 mm
Muoto	E

VDI-koko	VDI 30
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSPIDIN