

Garant**SisäSORVAUSPIDIN halkaistu Muoto E2, VDI 30, Reikä d₂ (H7): 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319275 25
GTIN	4045197782427
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
- Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

SisäSORVAUSTYÖKALU kokoa 10 ja 12 voidaan työntää varren läpi.

Huomautus:

Katso varaosat nro 319287 - 9288 varaosaluettelosta.

Tekninen kuvaus

d ₈	55 mm
l ₇	100 mm
l ₆	108 mm
Reikä d ₂ (H7)	25 mm
kierre M	M 14×1,5
l ₈	63 mm
Muoto	E

VDI-koko	VDI 30
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
Tuotetyyppi	VDI-sisäSORVAUSPIDIN