

**Garant****SisäSORVAUSPIDIN halkaistu Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319276 10
GTIN	4045197782441
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
- Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

SisäSORVAUSTYÖKALU kokoa 10 – 20 voidaan työntää varren läpi.

**Huomautus:**

Katso varaosat nro 319287 - 9288 varaosaluettelosta.

**Tekninen kuvaus**

$d_8$	45 mm
$l_6$	90 mm
Reikä $d_2$ (H7)	10 mm
$l_7$	95 mm
kierre M	M22×1,5
$l_8$	50 mm
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40

Tuotetyyppi

VDI-sisäsorvauspidin