

Garant**SisäSORVAUSPIDIN halkaistu Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319276 16
GTIN	4045197782465
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.
- Jähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.

SisäSORVAUSTYÖKALU kokoa 10 – 20 voidaan työntää varren läpi.

Huomautus:

Katso varaosat nro 319287 - 9288 varaosaluettelosta.

Tekninen kuvaus

Reikä d ₂ (H7)	16 mm
l ₆	90 mm
l ₇	95 mm
d ₈	45 mm
kierre M	M22×1,5
l ₈	50 mm
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40

Tuotetyyppi

VDI-sisäsorvauspidin