

**Garant****Käsinepari, Käsineen koko: 6**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	094325 6
GTIN	4062406190552
Tuoteluokka	01H

## Kuvaus

**Malli:**

Mitkään osat (sekä runkomateriaali että pinnoite) **eivät sisällä silikonia** (Fraunhofer Institut -instituutin testaama). Soveltuu sen vuoksi erinomaisesti autoteollisuuden ja maalaamojen käyttötarpeisiin.

Silikonia sisältämätön monikäyttöinen käsine kevyeen teolliseen käyttöön, kestää hankausta erittäin hyvin, kuitenkin todella hyvät mukavuusominaisuudet. Nailonalusta, Spandex 15 gaugen neuletekniikkaa ja kestävä polyuretaanipinnoite.

**Standardi:**

EN 388, EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

## Tekninen kuvaus

Käsineen koko	6
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet

Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	LABS-free
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
EN 388	3121A
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	sininen/oranssi
Neulosteknologia	15G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	X
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet