

Garant**Sisäsorvauspidin halkaistu Muoto E2, VDI 40, Reikä d2 (H7): 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319276 25
GTIN	4045197782489
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- **Poratanko kiertää ympyrää, mikä vaimentaa heilahtelua ja ehkäisee värinää.**
- **Jäähdytys mahdollista sisäisesti ja ulkoisesti.**

Sisäsorvaustyökalu kokoa 10 – 20 voidaan työntää varren läpi.

Huomautus:

Katso varaosat nro 319287 - 9288 varaosaluettelosta.

Tekninen kuvaus

l_7	100 mm
l_6	108 mm
Reikä d ₂ (H7)	25 mm
d_8	55 mm
kierre M	M22×1,5
l_8	63 mm
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40

Tuotetyyppi

VDI-sisäsorvauspidin