

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
ISO-koodi pidin	PCKNR/L 2020K09
Terän koko	9 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kiinnitysvipu	259015 9
Aluslevy	259031 27
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Pään pituus L ₁	20 mm
Varren koko	20 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Jousisarja	259044 5
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27