

**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	170 mm
Aluslevy	259031 35
ISO-koodi pidin	PCKNR/L 3232P16
Pään pituus L <sub>1</sub>	34 mm
Varren koko	32 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	40 mm
Jousisarja	259044 6
Jousisokka-srj.	259047 4
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Kiinnitysvipu	259015 12
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Terän koko	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12