

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 32/19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	PCKNR/L 3232P19
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Jousisarja	259044 7
Pään pituus L ₁	40 mm
Terän koko	19 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 13
Varren koko	32 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 1906..
Jousisokka-srj.	259047 5
Aluslevy	259031 36
Kokonaispituus L	170 mm
Kiinnitysvipu	259015 13
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 13	259018 13
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 7	259044 7
Kiinnitysvipu Tyyppi 13	259015 13
Aluslevy Tyyppi 36	259031 36