



## Puristuspihdit, säädettävä alaleuka, Kokonaispituus: 250mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	708903 250
GTIN	3662424019845
Tuoteluokka	73R

### Kuvaus

#### Malli:

Helppo käyttää ja varmatoiminen. Avautuu vaivattomasti ja nopeasti alemmassa kahvassa olevasta **vapauttimesta**. Suuri puristusalue ja syvä kita, 5-portainen pikäsäätö ja lisäksi hienosäätömahdollisuus. Jyrkkäkulmainen alaleuka U- ja kulmaprofiilien, putkien jne. kiinni pitämistä varten. Hammastetut tartuntaleuat ja erityisen kestävä jousiteräksinen pihtirunko. Pihdit ovat täysniklatut.

#### Käyttö:

Profiilien, lattamateriaalin ja putkien varmaan paikoillaan pitämiseen. Kiinnitysvoima säädettävissä 10 000 N:iin asti.

#### Raaka-aine:

Tartuntaleuat kromivanadiinimolybdeeniterästä, muottiintaotut.

### Tekninen kuvaus

Avautuma – kulmamateriaali	50 mm
Leuan pituus	60 mm
Kokonaispituus	250 mm
Avautuma – pyörömateriaali	110 mm
Tuotetyyppi	Puristuspihdit