

HOLEX**ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 16, Nim. kiristys-Ø d: 4,5mm****Tilautiedot**

Tilausnumero	309445 4,5
GTIN	4045197782861
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Karkaistu ja hiottu.

Etu:

Radiaalikompensointi **tasaa lievät keskiövirheet** (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

Käyttö:

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	4,5 mm
Sovitin	ET 16
Standardi	Tehdasnormi
Ulko-Ø D	17 mm
Kokonaispituus L	29 mm

Aksiaalikompensointi	0,1 mm
Radiaalikompensoatio R kierteiden työstö	0,3 mm
Radiaalikompensoatio R kalvinta	0,05 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki