



## Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Tuoteluokka	250

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø $D_3$	35 mm
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Terien lkm Z	7
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	1 mm
Terän Ø $D_c$	42 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	33,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	77 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	0,52 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	82 mm
varren malli	Kierteellinen

Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------