

**Weidmüller** **Kaapelileikkuri, jossa voimansiirto, kahvoissa 2K-pinnoite VDE-eristys,  
Kokonaispituus: 185mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	730250 185
GTIN	4008190020163
Tuoteluokka	73H

**Kuvaus****Malli:**

Kahvojen **eristys enintään 1000 voltia, standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 muk.** Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Leikkaa sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.

**Käyttö:**

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

**Raaka-aine:**

**Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.**

**Tekninen kuvaus**

Leikkuukyky	35 mm <sup>2</sup>
Kokonaispituus	185 mm
Katkaisu Ø asti	8 mm
Valmistajamerkintä	KT8
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Muovikuori
Käyttö	mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine	Erikoisterästä, muottiintaottu
Pinta	kiiltävä

aukaisujousella	ei
Tuotetyyppi	Sakset