

Weidmüller **Kaapelileikkuri, jossa voimansiirto, kahvoissa 2K-pinnoite VDE-eristys,
Kokonaispituus: 225mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	730250 225
GTIN	4008190181970
Tuoteluokka	73H

Kuvaus**Malli:**

Kahvojen **eristys enintään 1000 voltia, standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 muk.** Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Leikkaa sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökäluuterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Leikkuukyky	70 mm ²
Katkaisu Ø asti	12 mm
Kokonaispituus	225 mm
Valmistajamerkintä	KT12
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva	Muovikuori
Käyttö	mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine	Erikoisterästä, muottiintaottu
Pinta	kiiltävä

aukaisujousella	ei
Tuotetyyppi	Sakset