



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 21 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	638166
GTIN	4018754260836
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Ruuveille / muttereille gs_profil_6kant-einsatz M6 – M20 ja sytytystulpille.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 15 kpl nro 642200 koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Avainholkit sytytystulpille: 1 kpl nro 642450 koko 16

T-väännin: 1 kpl nro 641300

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 641000 koot 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600

Räikkä: 1 kpl nro 640100

säilytys: ABS-muovilaatikko

Pituus: 454 mm

Leveys: 253 mm

Korkeus: 64 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10–30 mm

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Osien määrä	21
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-30 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	454 mm
Leveys	253 mm
Korkeus	64 mm