



Hylsisarja Torx®-ruuveille, 1/2 tuuman nelikulma 21 osaa



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 639701 |
| GTIN | 4018754260959 |
| Tuoteluokka | 63A |

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Ulko-Torx®-ruuveille, joiden kierre M8 - M20. Kolo-Torx®-ruuvit, joiden kierre M4 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Avainhylsy Torx®-ruuveille: 7 kpl nro 642700

koot E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Ruuvitalankärjet Torx®-ruuveille: 9 kpl nro 643650

koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Jatkokappaleet: 3 kpl nro 641000

koot 50; 130; 255

Murrosnivel: 1 kpl nro 641600

Räikkä: 1 kpl nro 640100

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 64 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili

Avainholkki TORX®-ruuveille

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Osien määrä | 21 |
| Pituus | 413 mm |
| Leveys | 225 mm |
| Korkeus | 64 mm |
| Tuotetyyppi | Holkkiavain |