

KERN**Tasovaaka, tyyppi DS Tarkka malli, Enimmäispunnitusalue: 16kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	479610 16
GTIN	4045761096226
Tuoteluokka	47D

Kuvaus**Malli:**

- **Kestävää tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.**
- **Näyttöyksikön merkkikorkeus 18 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.**
- **Kestävä taso, suojus näyttöyksikölle.**
- **Yksinkertainen, käyttäjää opastava käytönohjaus (kyllä/ei) näytössä.**
- **Verkko- ja akkukäyttö mahdollista (akku saatavana haluttaessa).**
- **Punnitusyksikön (esim. ruuvipainon) voi ohjelmoida vapaasti.**
- **Automaattinen vertailuoptimointi tarkkaan laskemiseen.**
- **Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).**
- **Kappalelaskenta: Vertailukappalemääräksi voi valita 1, 5, 10 tai 20 kpl.**
- **Näytön vaihtokytkentä kappaleesta painoon.**
- **Tunnetun astiapainon numeerinen taaravähennys. Hyödyllinen täyttömäärän tarkastuksessa.**
- **Prosenttimääritys: Poikkeama vertailupainosta näytetään prosentteina grammojen sijasta.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen 230 V / 50 Hz, suojus.

Erikoistarvike:

Sisäinen ja ulkoinen akku, tarkistuspaino, seinäpidike, tulostin ja jalusta saatavana pyynnöstä.

Liitäntä: RS232C-liitäntä
Kalibrointi: Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Lukema: 0,1 g
Toistettavuus: 0,1 g
Vakautumisaika: 3 s
Kappalepaino vähintään: 1 g
Punnituslevyn mitta: 308 × 318 mm
Nettopaino: 7,5 kg

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	DS
Vakautumisaika	3 s
Lukema	0,1 g
Kappalepaino vähintään	1 g
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Nettopaino	7,5 kg
Punnituslevyn mitta	308 × 318 mm
Toistettavuus	0,1 g
Enimmäispunnitusalue	0 - 16 kg
Sarja	DS
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotenro, paristot/akut	0
Nimellisjännite	230 V
Näyttöyksikön merkkikorkeus	18 mm
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Tuotetyyppi	tasovaaka

Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Vaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50

