

**MIRKA****Tarrahiomarulla ABRANET® ACE, 115 mm × 10 m, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 567806 120    |
| GTIN         | 6416868330281 |
| Tuoteluokka  | 56M           |

**Kuvaus****Malli:**

Patentoitu **ABRANET®** -hiontajärjestelmä perustuu hiomarakeilla päällystettyyn polyamidikudokseen, jonka **rakenne on verkomainen** ja sisältää tuhansia reikiä.

**Etu:**

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

**Käyttö:**

Tasohiomakoneisiin ja käsinhiontaan.

Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

**Tekninen kuvaus**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Rakeisuus            | 120                   |
| Hioma-aine           | - keraaminen hiomarae |
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka            |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %       |
| hiomalaikan leveys             | 115 mm        |
| hiomalaikan pituus             | 10 m          |
| Tuotenimen määrite             | 115 mm × 10 m |