

MIRKA**Tarrahiomarulla ABRANET® ACE, 115 mm × 10 m, Rakeisuus: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567806 180
GTIN	6416868330328
Tuoteluokka	56M

Kuvaus**Malli:**

Patentoitu **ABRANET®** -hiontajärjestelmä perustuu hiomarakeilla päällystettyyn polyamidikudokseen, jonka **rakenne on verkomainen** ja sisältää tuhansia reikiä.

Etu:

- **Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.**
- **Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).**
- **Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.**
- **Hyvä hiontateho – aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.**

Käyttö:

Tasohiomakoneisiin ja käsinhiontaan.

Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	180
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka

Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
hiomalaikan leveys	115 mm
hiomalaikan pituus	10 m
Tuotenimen määrite	115 mm × 10 m