



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 4-5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	428500 4-5
GTIN	5051102212346
Tuoteluokka	46B

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Huom:

XT-sisämikrometri **2-pistemittaukseen**.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,004 mm
Lukema	0,002 mm
Mitta a	0 mm
Vakiomittaussyvyys	18 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm

mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B6
Tuotetyyppi	3-pistesämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistesämikrometri enimmäismittausalue 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrointi3-pistesämikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022510 200

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan \varnothing 5 mm	484030 5
--	----------