

Runko, tyyppi: V30



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319151 V30 |
| GTIN | 4251414900004 |
| Tuoteluokka | 38T |

Kuvaus

Malli:

- Työkalukohtainen manuaalinen Y-akseli (± 1 mm).
- Liikkuva asetustappi, asetustappi ei siksi enää tarvita.
- Helppo vaihto sisäisestä ulkoiseen jäähdytysnesteen syöttöön.

Ensimmäistä kertaa on onnistuttu suunnittelemaan peruspodin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kiekko- että tähtirevolvereissa. Riippumaton kulloisestakin asetusmekanismista.

Modulaarisesti rakentuva järjestelmä.

Etu:

- Kuluttaa vähemmän terää.
- Säästää kuluja ja aikaa.
- Korkeuden- ja kierronsäätö (asennonsäätö).
- Käytettävissä peruspitimenä kaikissa VDI- ja Mazak-koneissa.
- Modulaarinen, yksi peruspodin moniin käyttökohteisiin.
- Erittäin hyvät vaimennusominaisuudet.
- Kaikissa työkaluissa suora liitännä sisäistä jäähdytystä varten.
- Vähentää kustannuksia tehokasta varastointia varten.
- Parempi tuottavuus tehostetun positioinnin avulla.

Käyttö:

Soveltuu tähti- ja kiekkorevolvereille.
sisäSORVAUSPIDINPÄILLE, tyyppi: A

sopii tuotteelle: VDI

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----|
| sopii tuotteelle | VDI |
| sisäSORVAUSpidinpäille, tyyppi | A |