

## Runko, tyyppi: V50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319151 V50
GTIN	4251414900035
Tuoteluokka	38T

### Kuvaus

#### Malli:

- Työkalukohtainen manuaalinen Y-akseli ( $\pm 1$  mm).
- Liikkuva asetustappi, asetustappi ei siksi enää tarvita.
- Helppo vaihto sisäisestä ulkoiseen jäähdytysnesteen syöttöön.

Ensimmäistä kertaa on onnistuttu suunnittelemaan peruspodin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kiekko- että tähtirevolvereissa. Riippumaton kulloisestakin asetusmekanismista.

Modulaarisesti rakentuva järjestelmä.

#### Etu:

- Kuluttaa vähemmän terää.
- Säästää kuluja ja aikaa.
- Korkeuden- ja kierronsäätö (asennonsäätö).
- Käytettävissä peruspitimenä kaikissa VDI- ja Mazak-koneissa.
- Modulaarinen, yksi peruspodin moniin käyttökohteisiin.
- Erittäin hyvät vaimennusominaisuudet.
- Kaikissa työkaluissa suora liitännä sisäistä jäähdytystä varten.
- Vähentää kustannuksia tehokasta varastointia varten.
- Parempi tuottavuus tehostetun positioinnin avulla.

#### Käyttö:

Soveltuu tähti- ja kiekkorevolvereille.  
sisäSORVAUSPIDINPÄILLE, tyyppi: C

sopii tuotteelle: VDI

## Tekninen kuvaus

sopii tuotteelle	VDI
sisäSORVAUSpidinpäille, tyyppi	C