

Runko, tyyppi: M50



Tilaustiedot

Tilausnumero	319151 M50
GTIN	4045197796363
Tuoteluokka	38T

Kuvaus

Malli:

- Työkalukohtainen manuaalinen Y-akseli (± 1 mm).
- Liikkuva asetustappi, asetustappi ei siksi enää tarvita.
- Helppo vaihto sisäisestä ulkoiseen jäähdytysnesteen syöttöön.

Ensimmäistä kertaa on onnistuttu suunnittelemaan peruspodin, joka soveltuu käytettäväksi sekä kiekko- että tähtirevolvereissa. Riippumaton kulloisestakin asetusmekanismista.

Modulaarisesti rakentuva järjestelmä.

Etu:

- Kuluttaa vähemmän terää.
- Säästää kuluja ja aikaa.
- Korkeuden- ja kierronsäätö (asennonsäätö).
- Käytettävissä peruspitimenä kaikissa VDI- ja Mazak-koneissa.
- Modulaarinen, yksi peruspodin moniin käyttökohteisiin.
- Erittäin hyvät vaimennusominaisuudet.
- Kaikissa työkaluissa suora liitännä sisäistä jäähdytystä varten.
- Vähentää kustannuksia tehokasta varastointia varten.
- Parempi tuottavuus tehostetun positioinnin avulla.

Käyttö:

Soveltuu tähti- ja kiekkorevolvereille.
sisäSORVAUSPIDINPÄILLE, tyyppi: C

sopii tuotteelle: Mazak

Tekninen kuvaus

sopii tuotteelle	Mazak
sisäSORVAUSpidinpäille, tyyppi	C