

**Nivelotsareikäavain taivutetut, Suurin Ø / tapin nimellis-Ø: 40/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus**Malli:**

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.
Taivutettu, vaihdettavat tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Huomautus:

Tapin Ø = tapin nimellis-Ø – 0,1 mm; toleranssialue h12.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	158 mm
suurin Ø	40 mm
Tappietäisyyden säätöalue a	18 - 40 mm
Tapin nimellis-Ø	3 mm
tyyppi	764C
Tappikierre	M4
Valmistajamerkintä	764CC
Tuotetyyppi	Otsareikäavain

