

 steinel**Kuumailmapuhallin, Tyyppi: 006464****Tilastiedot**

Tilausnumero	078321 006464
GTIN	4007841006464
Tuoteluokka	07E

Kuvaus**Malli:**

Lämpötila asetettavissa portaattomasti välille 80 - 630 °C.

Elektronisesti säädely **kuumailmapuhallin**, kolmiportainen ilmamäärän säätö 150 - 500 l/min.

Käyttö:

Muovien sulattamiseen ja uudelleenmuotoiluun, kutistamiseen, värin poistamiseen, juottamiseen, kuivaamiseen ja sulattamiseen.

Toimituksen sisältö:

Kuumailmapuhallin 078321 koko 351403, tasosuutin 50 mm, alennussuutin 9 mm, heijastussuutin, kutisteletkusarja 100-osainen.

Tekninen kuvaus

Ilmavirran määrä, porras 3	500 l/min
Tehonkulutus	2200 W
Ilmavirran määrä, porras 2	300 l/min
Valmistajamerkintä	HG 2120EKF
Ilman lämpötila	80 - 630 °C

Malli	Sarja
Paino	850 g
Ilmavirran määrä, porras 1	150 l/min
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kuumailmapuhallin

Tarvikkeet

Kuumailmavarustevalikoima12 osaa Tyyppi 075569	078329 075569
Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007690	078325 007690
Lämpötilaskanneri HG Scan PRO Tyyppi 007553	078325 007553
Lämpötilaskanneri HL Scan Tyyppi 014919	078326 014919