



## Pyörösahanterä expert for Stainless Steel, Terän Ø D: 355mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	583900 355
GTIN	3165140839983
Tuoteluokka	54B

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrengas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

#### Käyttö:

Tarkoitettu **jaloteräksen työstöön**. Sahan hampaiden materiaalina **Cermet**, joka on erittäin kovaa ja hyvin kulumisenkestävää. Ei sovellu runsasseosteiselle teräkselle. Hammamuoto: Trapetsi-suorahammas, lastuamiskulma neutraali. Katkaisu- ja jiirisahoihin.

#### Huomautus:

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

### Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	25,4 mm
Ø	355 mm
hampaiden lukumäärä	90

Leikkuuleveys B	2,5 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä