



Pyörösahanterä expert for Aluminium, Terän Ø D: 165mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	583920 165
GTIN	3165140796613
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrenkas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

Käyttö:

Tarkat leikkaukset **alumiinilla** ja muilla ei-rautametalleilla. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas negatiivisella lastuamiskulmalla kevyeen ja turvalliseen työhön käsisyöttöä käyttäen. Pyöro- ja käsipyörösahoihin.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Ø	165 mm
Porauksen Ø	20 mm
hampaiden lukumäärä	52

Leikkuuleveys B	2,6 mm
Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/6/32,5 mm
Tuotetyppi	Pyörösahanterä