



## Pyörösahanterä expert for Aluminium, Terän Ø D: 190mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	583920 190
GTIN	3165140796682
Tuoteluokka	54B

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrenkas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

#### Käyttö:

Tarkat leikkaukset **alumiinilla** ja muilla ei-rautametalleilla. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas negatiivisella lastuamiskulmalla kevyeen ja turvalliseen työhön käsisyöttöä käyttäen. Pyörö- ja käsipyörösahoihin.

#### Huomautus:

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

### Tekninen kuvaus

Ø	190 mm
Porauksen Ø	30 mm
hampaiden lukumäärä	56

Leikkuuleveys B	2,6 mm
Vääntöreikien määrä / Ø / kehä	2/7/42 mm
Tuotetyppi	Pyörösahanterä