



Pyörösahanterä expert for MultiMaterial, Terän Ø D: 216mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	583930 216
GTIN	3165140648189
Tuoteluokka	54B

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrenkas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** estää tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuamistuloksen.

Käyttö:

Erilaisten materiaalien kuten laminaattilevyjen, epoksin, puun ja ei-rautametallien katkaisuun. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas, lastuamiskulma negatiivinen. Pöytäpyörösahoihin, katkaisu- ja jiirisahoihin, levysahoihin.

Huomautus:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	30 mm
Ø	216 mm
hampaiden lukumäärä	64

Leikkuuleveys B	2,4 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä