



## Pyörösahanterä expert for MultiMaterial, Terän Ø D: 254mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	583930 254
GTIN	3165140650106
Tuoteluokka	54B

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestäväällä, **melua ja värinää vaimentavalla terärungolla**. Sisäänrakennettu kiristysrenkas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. **Pinnoite** estää tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. **Tarkkuushiotut kovametallihampaat** takaavat hyvän keston ja parhaan lastuamistuloksen.

#### Käyttö:

**Erilaisten materiaalien** kuten laminaattilevyjen, epoksin, puun ja ei-rautametallien katkaisuun. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas, lastuamiskulma negatiivinen. Pöytäpyörösahoihin, katkaisu- ja jiirisahoihin, levysahoihin.

#### Huomautus:

**Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.**

### Tekninen kuvaus

Ø	254 mm
Porauksen Ø	30 mm
hampaiden lukumäärä	80

Leikkuuleveys B	2,4 mm
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä