



Housut Highline, savi / musta, Valmiskoot DE: 94



Tilaustiedot

Tilausnumero	091322 94
GTIN	4030913068442
Tuoteluokka	06I

Kuvaus

Malli:

Raikas ja moderni mallisto **Highline** laadukasta, naarmuuntumatonta ja kestävä kangasseosta, kolmivärinen. Kontrastivärit erittäin kestävä canvasia. Kestävät kulutusta rasituskohtien kolminkertaisten ompelien ansiosta. Paljon hyödyllisiä yksityiskohtia, kuten matkapuhelin- ja metrimittatasku sekä säädettävä vyötärö.

Housut.

Kuvaus:

- **Kaksi upotettua etutaskua.**
- **Kuminauhavyötärö.**
- **Vetoketju edessä.**
- **Kaksoismittatasku.**
- **Reisitaskussa tarrallinen läppä.**
- **Puhelintasku.**
- **Kaksi päälleommeltua, värikkäästi applikoitua polvitaskua.**

Huomautus:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.

Housut, väriyhdistelmä ruiskaunokinsininen/laivastonsininen, nro 091321.

Tekninen kuvaus

Halkio	Vetoketju
Reisitaskujen lukumäärä	2
Polvitaskujen lukumäärä	2
Reisitaskussa tarrallinen läppä ja tarrakiinnitys	kyllä
Sivutaskujen lukumäärä	2
Materiaali	puuvilla, polyesteri
Valmiskoot DE	94
Lahkeensuu	suora, avoin
Puhelintasku	kyllä
Koko FR	40L
Sivutaskut	sisäänommeltu
Koko IT	40L
Sarja	Highline
Erikoispalvelut	Tekstiilin viimeistely
Koko ES	40L
Sukupuoli	Miehille
Kangaskoostumus	65 % polyesteriä
Kangaskoostumus	35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus	285 g/m ²
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Verhous vakiona	UV-standardi 801
Pesu	Kirjopesu 60 °C:ssa
Valkaisu	ei valkaisua
Kemiallinen pesu	Puhdistus tetrakloorieteenillä
Kuivaus	hellävarainen rumpukuivaus (matalassa lämpötilassa)
Silitys	kuuma, 200 °C asti.
Väri	savi / musta

Tuotetyyppi

Työhousut

Tarvikkeet

Polvipehmusteet, vakio1 pari Tyypin KNEE

091802 KNEE