



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: GSR1235



Tilaustiedot

Tilausnumero	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain

- **Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Huippuluokan teho-painosuhte jopa 20 Nm:n vääntömomenttiin asti voimakkaaseen ruuvaukseen - kevyt laite ja lyhyt pää 163 mm.

Pitkä käyttöikä **harjattoman EC-moottorin** ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
--------------	------

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 12 V
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	19 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	0 - 10 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<1,9 m/s ²
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 400 min ⁻¹
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
enimmäisvärntömomentti pehmeä	15 Nm
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1750 min ⁻¹
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	10 mm
Akkukapasiteetti	3 Ah
Valmistajamerkintä	GSR 12V-35
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Tyypillinen käyttö	Strong
Paino	0,8 kg
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
enimmäisvärntömomentti kova	30 Nm
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppe	Poraruuvinväärnin
USP1	12V
USP2	Harjaton moottori, L-Boxx

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppe GAL1240	073866 GAL1240
Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B12 V	073855 B12